

EasyTrack® 2

附件列表

技术咨询与报价

电话: 18823303057 QQ:2104028976

数据记录器

ET6061

EasyTrack2数据记录器(6通道)

温度范围-150°C至500°C (-238°F至932°F)

准确度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (0.9°F)。K型热电偶。6000个读数/通道。

可编程采样间隔(0.5 s至60 min)。开始/停止按钮。

硬连接, 实时遥测。工作温度85°C (185°F)。

USB通信协议(电缆CI1033)。代替ET5051。只兼容v5.0版本 EasyTrack Insight™ 软件。随机提供9V PP3电池(x2)行业校准证书。

ET4041

EasyTrack2数据记录器(4通道)

温度范围-150°C至500°C (-238°F至932°F)

准确度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (0.9°F)。K型热电偶。4000个读数/通道。

可编程采样间隔(0.5 s至60 min)。开始/停止按钮。

工作温度85°C (185°F)。USB通信协议(电缆CI1033)。

替代ET5051。只兼容v5.0版本 EasyTrack Insight软件。

随机提供9V PP3电池(x2)行业校准证书。

CI1033

适用于Tpaq21和EasyTrack2数据记录器的USB通信电缆

BP0003

可更换PP3 9V碱性电池(一组2节)

软件

SW5210

EasyTrack Insight软件 (英文)

包括快速参考指南、*通信接口和用户手册。

* 记录器专用(ET4041、ET5051、ET6061, 或其他)。

SW5210+

EasyTrack Insight软件 (多语言)

包括快速参考指南*、通信接口和用户手册。


法文SW5211、德文SW5212、西班牙文SW5213、葡萄牙文SW5214、


日文SW5215、简体中文SW5216、意大利文SW5217、韩文SW5218、

斯洛伐克文SW5219、捷克文SW52110、繁体中文SW52111、

俄文SW52112、波兰文SW52113

* 记录器专用(ET4041、ET5051、ET6061, 或其他)。





UG5210

较早版本EasyTrack Insight软件升级(英文)

包括快速参考指南和用户手册。

UG5210+

较早版本EasyTrack Insight软件升级(其它语言)

包括快速参考指南和用户手册。

法文UG5211、德文UG5212、西班牙文UG5213、葡萄牙文UG5214、日文UG5215、简体中文UG5216、意大利文UG5217、韩文UG5218、斯洛伐克文UG5219、捷克文UG52110、繁体中文UG52111、俄文UG52112、波兰文UG52113

隔热箱

TB0250

EasyTrack2隔热箱

铝制结构，陶瓷绝缘。包括注塑成型散热器(TB9550)。

适用的数据记录器：EasyTrack and EasyTrack2 (ET4041、ET6061)。

持续时间：50 min @ 300°C (572°F)；75 min @ 250°C (482°F)；

120 min @ 200°C (392°F)；180 min @ 150°C (302°F)

外形尺寸(高x宽x长)：111mm x 185mm x 260mm (4.4in x 7.3in x 10.2in)

重量：2.6kg (5.7lbs)

TB1413

备用硅酮泡沫密封垫，适用于EasyTrack2隔热箱TB0250

TB9550

备用散热器

用于EasyTrack标准隔热箱(TB0225)或EasyTrack2隔热箱(TB0250)。填充相变材料C58的塑料铸模——58°C (136°F)时相变。

TB2037

EasyTrack2矮型隔热箱(扁平低高度烘烤炉)

不锈钢结构，陶瓷绝缘。

适用的数据记录器：EasyTrack and EasyTrack2 (ET4041、ET6061)。

持续时间：50 min @ 300°C (572°F)；75 min @ 200°C (392°F)；

120 min @ 150°C (302°F)；180 min @ 100°C (212°F)

外形尺寸(高x宽x长)：31mm x 90mm x 229mm (1.2in x 3.5in x 9in)

重量：0.6kg (1.3lbs)




隔热箱

TB5000-HT

EasyTrack2高温隔热箱(PTFE和Dacromet过程)

不锈钢结构，陶瓷绝缘。包括不锈钢散热器(2 x TB1001)。安装有高温纤维垫片。
适用的数据记录器：EasyTrack and EasyTrack2 (ET4041、ET6061)。
持续时间：20 min @ 400°C (752°F)；3 hr @ 300°C (572°F)；
3 hr 30 min @ 250°C (482°F)；4 hr 30 min @ 200°C (392°F)；
6 hr 30 min @ 150°C (302°F)；14 hr 30 mins @ 100°C (212°F)
外形尺寸(高x宽x长)：130mm x 190mm x 292mm (5.1in x 7.5in x 11.5in)
重量：6.2kg (13.7lbs)



TB1001

散热器

用于EasyTrack TB5000-HT隔热箱。
填充相变材料的不锈钢外壳——58°C (136°F)时相变。
每个隔热箱需要两个。




热电偶

CS2091


4通道探头夹具套件

用于4通道EasyTrack2 (ET4041)数据记录器。
使用户能够将热电偶连接在一起，方便插入至记录器。
包括2个支撑杆和12个端帽。



CS2092 6通道探头夹具套件

用于6通道EasyTrack2 (ET6061)数据记录器。
使用户能够将热电偶连接在一起，方便插入至记录器。
包括2个支撑杆和12个端帽。



接点外露式热电偶

粘贴、点焊或直接焊接至部件，用于测量衬底温度。亦可用于测量环境温度。

PA0063 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)
PA0065 2.0m (6ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)
PA0064 3.0m (10ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)
PA0071 8.0m (26ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)
PA0180 3.0m (10ft) 玻璃纤维电缆。最高温度500°C (932°F)
PA0182 1.5m (5ft) 玻璃纤维电缆。最高温度500°C (932°F)
PA0181 2.0m (6ft) 玻璃纤维电缆。最高温度500°C (932°F)



HT0090高温胶带

9m (30ft)长卷。最高温度400°C (752°F)。
用于固定接点外露式热电偶。仅限特定地区提供，请联系Datapaq。



夹式表面热电偶

夹在不含铁的部件上，用于测量衬底温度。

PA0011 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0012 3.0m (10ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0016 6.0m (20ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA1710 1.5m (5ft)玻璃纤维绝缘，带有不锈钢外包层。



夹式空气热电偶

夹在不含铁的部件上，用于测量空气/环境温度。

PA0021 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0022 3.0m (10ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0025 6.0m (20ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA1720 1.5m (5ft) 玻璃纤维绝缘，带有不锈钢外包层。




Micro Mag微型磁性表面热电偶

采用强SmCo磁铁直接安装在含铁衬底，直径仅17mm (0.7in)。非常适合于测量狭窄凹槽中的衬底温度。

PA0973 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0974 3.0m (10ft)绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0975 6.0m (20ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)




Micro Mag磁性空气热电偶

采用强钐钴磁铁直接安装在含铁衬底，直径仅17mm (0.7in)。非常适合于测量狭窄凹槽中的空气温度。

PA0995 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0996 3.0m (10ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0999 6.0m(20ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)



表面磁性热电偶

直接安装在扁平含铁衬底上，用于测量衬底温度。

PA0053 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0054 3.0m (10ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0050 6.0m (20ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)




空气磁性热电偶

直接安装在含铁衬底上，用于测量空气/环境温度。

PA0055 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0056 3.0m (10ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0059 6.0m (20ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)



垫圈式热电偶

直接拧在大型金属衬底上。

PA0081 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0082 3.0m (10ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)



黏性贴片探头

利用粘片和/或高温胶带(HT0090)直接粘在轻规格金属或塑料上。非常适用于要求快速响应或红外(IR)过程。

PA0060 1.5m (5ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)

PA0062 3.0m (10ft) PTFE绝缘电缆。最高温度265°C (509°F)



PA0980 Micro Mag热电偶安装架

设计用于将裸露结热电偶固定在金属衬底，用于空气测量(如图所示)，或者配合高温胶带测量衬底温度。

附件

CC0049

软携包

带背带的软携包，设计用于方便、舒适地携带EasyTrack2系统。



EasyTrack2快速参考指南“QRG”

MA5630 英文

MA5631 德文

MA5632 法文

MA5633 西班牙文

MA5634 葡萄牙文

MA5635 意大利文

MA5636 简体中文

MA5637 日文

MA5638 韩文

MA5639 繁体中文

EasyTrack2用户手册

MA5610 英文

MA5611 德文

MA5612 法文

MA5613 西班牙文

MA5614 葡萄牙文

MA5615 意大利文

MA5616 简体中文

MA5617 日文

MA5618 韩文

MA5619 繁体中文